

Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma; con alloggiamento in acciaio rinforzato e manico in fibra di vetro.

EH 3702.



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3702 con combinazione di inserti in gomma su entrambi i lati. Questo inserto in gomma di media durezza è un top seller assoluto. A bassissima usura, ammortizzante ed inodore, offre una lunga durata rispetto ad una mazzuola in gomma tradizionale.

La sede in acciaio rinforzato nero, offre maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso assicura una maggiore forza d'impatto.

Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre eccezionale resistenza alla rottura. Di forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed inorganica (non sensibile all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutte le parti possono essere sostituite/ adattate, con conseguente risparmio di costi e risorse

Questa versione è disponibile in misure da D30mm a D80mm e come mazza (3702.081).

Caratteristiche prodotto:

- SIMPLEX mazzuola morbida con inserti in gomma (nero, media durezza, ammortizzazione degli urti, inodore, bassa usura) entrambi i lati.
- Alloggiamento in acciaio rinforzato, con grande stabilità aumenta la forza di impatto aggiungendo peso.
- Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro con impugnatura antiscivolo, inorganica (non sensibile all'umidità).
- Tutte le parti possono essere sostituite/ adattate, con conseguente risparmio di costi e risorse
- Disponibile in misure da D30mm a D80mm e come mazza.

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, posa di cordoli, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria lavori di manutenzione e riparazione

Materiale

Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserti

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
30	90	300	300 x 90 x 34	460	4030618303367	AAA905c002	21-04-09-16	3702.030
40	115	325	325 x 115 x 40	890	4030618303374	AAA905c002	21-04-09-16	3702.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1250	4030618303381	AAA905c002	21-04-09-16	3702.050
60	150	410	410 x 150 x 68	1830	4030618303398	AAA905c002	21-04-09-16	3702.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3420	4030618303404	AAA905c002	21-04-09-16	3702.080

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.