

Mazzuole SIMPLEX • Rame / plastica; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro

EH 3746.



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3746 comprende la combinazione di inserti in rame / plastica. L'inserto in plastica rossa (serie 3206) è duro e resistente anche ad olio e grasso. Rappresentando l'inserto più duro nella selezione SIMPLEX, l'inserto in rame (serie 3804) produce forze d'impatto estremamente elevate ma in modo più delicato rispetto a un martello in acciaio. È il sostituto di una mazza di rame convenzionale.

La sede in acciaio fuso nero rinforzato offre una stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza d'impatto. Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure D30mm e D40mm.

Caratteristiche del prodotto:

- La mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in plastica (rosso, duro, resistente ad olio e grasso) / rame (duro).
- La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in D30mm e D40mm.

Campi di applicazione

Impatto molto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di impianti, lavorazione della lamiera, assemblaggio, riparazione e manutenzione

Materiale

Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserto 1

- Rame con guaina di plastica
- Duro

Inserto 2

- Plastica, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi
- Universale

Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

Caratteristiche

Ø	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
30	90	300		300 x 90 x 34	570	4030618306269	AAA905c002	21-04-09-16	3746.030
40	115	325		325 x 115 x 40	1145	4030618306276	AAA905c002	21-04-09-16	3746.040

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.