

## Mazzuole SIMPLEX • Rame / metallo morbido; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro

### EH 3749.



#### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3749 comprende la combinazione di inserti in rame / metallo morbido. Rappresentando l'inserto più duro nella selezione SIMPLEX, l'inserto in rame (serie 3804) produce forze d'impatto estremamente elevate ma in modo più delicato rispetto a una mazza in acciaio. È il sostituto di una mazza di rame convenzionale. Realizzato in alluminio, l'inserto in metallo morbido argenteo (serie 3209) è leggermente più morbido dell'inserto in rame, resistente al calore e sostituisce una classica mazza di piombo. La sede in ghisa nera rinforzata offre una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza d'impatto. Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure D30mm e D40mm.

Caratteristiche del prodotto:

- La mazzuola SIMPLEX la combinazione di inserti in rame (duro) / metallo morbido (argento, duro, resistente al calore).
- La sede in ghisa rinforzata con grande stabilità aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Il manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in D30mm e D40mm.
- Sostituisce le classiche mazze in rame e piombo in un solo prodotto.

#### Campi di applicazione

Lavori di raddrizzamento, costruzione di impianti, lavorazione della lamiera, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion

#### Materiale

##### Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

##### Inserto 1

- Rame con guaina di plastica
- Duro

##### Inserto 2

- Metallo morbido, argentato
- Duro
- Resistente al calore

##### Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

#### Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
30	90	300	300 x 90 x 34	590	4030618303251	AAA905c002	21-04-09-16	3749.030
40	115	325	325 x 115 x 40	1195	4030618302834	AAA905c002	21-04-09-16	3749.040

Esempio di applicazione





## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.