

## ASSORTIMENTI STANDARD V70

## GAMMA PER LA COSTRUZIONE CONTEMPORANEA DI 3 ATTREZZATURE, COD. 1190.120 (V70)/1290.120 (V70ECO)

Pezzo	Denominazione	Cod.	Pezzo	Denominazione	Cod.
<b>Pezzi del sistema</b>			<b>Normalizzati</b>		
1	Piastra di base	1100.800	3	Perno filettato	22540.0401
2	Piastra di base	1100.700	5	Perno filettato	22540.0421
5	Disco	1107.400	5	Perno filettato	22540.0423
5	Disco	1107.600	6	Perno, piano	22690.0001
10	Disco	1107.700	3	Perno, piano	22690.0301
20	Disco	1107.800	4	Perno, scanalato	22690.0201
8	Corpo di serraggio	1110.100	4	Perno, piano	22690.0303
4	Corpo di serraggio	1110.200	3	Perno, a sfera	22690.0403
2	Corpo di serraggio	1110.300	3	Perno, scanalato	22690.0501
6	Corpo di serraggio	1111.100	3	Perno, scanalato	22690.0503
4	Corpo di serraggio	1111.200	3	Supporto basculante, piano	22730.0020
2	Corpo di serraggio	1111.300	3	Supporto basculante, scanalato	22730.0320
1	Barra di serraggio	1113.600	3	Supporto basculante	22740.0317
1	Barra di serraggio	1113.700	20	Dado per scanalature a T	23010.0142
6	Riscontro	1114.500	50	Dado per scanalature a T, lungo	23020.0140
2	Staffa di supporto	1120.300	5	Dado per scanalature a T, rombo	23020.0640
1	Staffa di supporto	1120.400	3	Vite prigioniera	23040.0602
2	Chiavette con perno di centraggio	1129.600	6	Vite prigioniera	23040.0623
18	Bloccaggio scanalature	1131.100	5	Vite prigioniera	23040.0624
7	Bloccaggio scanalature	1131.200	6	Vite prigioniera	23040.0625
4	Bloccaggio scanalature	1131.500	4	Vite prigioniera	23040.0626
4	Bloccaggio scanalature	1131.600	6	Rondella sferica	23050.0212
2	Bloccaggio scanalature	1131.700	20	Disco	23060.0012
1	Chiave a innesto	1132.100	6	Dado esagonale	23070.0012
1	Chiave a forchetta	1139.400	10	Dado con spallamento	23080.0012
1	Chiave a forchetta	1139.500	6	Dado di prolungamento	23090.0012
2	Rondella intermedia	1147.700	2	Staffe	23150.0015
2	Barra	1147.800	2	Staffe	23150.0016
6	Piastra di supporto	1147.900	4	Staffa con nasello	23180.0213
<b>In base alle necessità</b>			2	Bloccaggio compatto	23210.0521
			2	Bloccaggio compatto	23210.0522
			3	Bloccaggio compensatore	23220.0150
	Alloggiamento	1140.300-1143.700	3	Riscontro	23280.0114
			4	Bloccaggi rapidi verticali a spinta	23310.0054
			8	Cilindro di sollevamento	23310.0140
			6	Cilindro di sollevamento	23310.0141
			2	Cilindro di sollevamento	23310.0142
			2	Cilindro di sollevamento	23310.0160
			4	Anelli di posizionamento	23310.0350

L'assortimento indicato viene inteso come raccomandazione.

Le parti necessarie variano in base al pezzo.

Gli assortimenti possono essere modificati in base alle necessità.