


PER ESTERNI

MANUTENZIONE



HALDER



german
brand
award
19
gold

MAZZA SUPERCRAFT SERIES 3366.VS

- Anti-rimbalzo, alto impatto
- Alternativa sicura per colpire acciaio su acciaio
- Impugnatura Hickory per ridurre le vibrazioni
- Inserti sostituibili in materiale duro nylon estruso: **nessuna scheggiatura** (anche a temperature inferiori allo zero), non si spezzerà

Cod.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3366.081	80	4.410	880
3366.107	100	7.050	1.000
3366.110	100	9.300	1.000

BLOCCHETTO

- Colpisci: adatto
- Per la costruzione di strade, passerelle e parchi
- Plastica speciale resistente
- Per compensare eventuali differenze di altezza

Cod.	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
3688.001	200	140	40	1.065

SUPERCRAFT SERIES 3377.I

- Anti-rimbalzo, ad alto impatto
- Alternativa sicura a colpire acciaio su acciaio
- Con il manico in tubo d'acciaio a prova di rottura e rivestimento a polvere gialla fluorescente
- Inserti sostituibili in estruso duro nylon: **nessuna scheggiatura** (anche a temperature inferiori allo zero), non si spezzerà

Cod.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3377.140	40	805	305
3377.150	50	1.150	315
3377.160	60	1.750	325

ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Germany

T +49 7392 7009-0
F +49 7392 7009-160
info@halder.com
www.halder.com

#BeAnOriginalPro

Follow us:
@haldertools



Distribuito da:




IT/EH/08/2020



**L'ORIGINALE
PER I
PROFESSIONISTI**

**COSTRUZIONE / PAESAGGISTICA
E ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO**

INSTALLAZIONE DI PAVIMENTI



PAVIMENTAZIONE / POSA DI PIETRA NATURALE

PAVIMENTAZIONE / POSA DI PIETRA NATURALE

SIMPLEX SERIES 3027

- Tutte le parti sono sostituibili
- Manico in legno di alta qualità
- Sede in ghisa temperata ed estremamente resistente
- 2 inserti diversi: composizione di gomma (nero, durezza media, ammortizzante, inodore, usura ridotta) / superplastica (bianco, durezza media, alta durata, resistente all'usura)

Cod.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3027.050	50	1.105	370
3027.060	60	1.510	405
3027.080	80	2.770	490

MAZZA

SIMPLEX SERIES 3027.VS

- Tutte le parti sono sostituibili
- Manico in legno di alta qualità
- Sede in ghisa temperata ed estremamente resistente
- 2 inserti diversi: composizione di gomma (nero, durezza media, ammortizzante, inodore, usura ridotta) / superplastica (bianco, durezza media, alta durata, resistente all'usura)

Cod.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3027.081	80	3.170	800
3027.100	100	5.350	1.000

SIMPLEX SERIES 3013

- Tutte le parti sono sostituibili
- Manico in legno di alta qualità
- Sede in ghisa temperata ed estremamente resistente
- 2 inserti diversi: TPE-morbido (blu, morbido, **non segna**) / TPE-medio (grigio, durezza media, **non segna**)

Cod.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3013.050	50	1.060	370
3013.060	60	1.420	405

SIMPLEX SERIES 3012

- Tutte le parti sono sostituibili
- Manico in legno di alta qualità
- Sede in ghisa temperata ed estremamente resistente
- 2 inserti diversi: TPE-morbido (blu, morbido, **non segna**) / composizione di gomma (nero, durezza media, ammortizzante, inodore, usura ridotta)

Cod.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3012.050	50	1.095	370
3012.060	60	1.480	405

SIMPLEX SERIES 3113

- Alloggiamento in alluminio estremamente leggero
- Tutte le parti sono sostituibili
- Manico in legno di alta qualità
- 2 inserti diversi: TPE-morbido (blu, morbido, **non segna**) / TPE-medio (grigio, durezza media, **non segna**)

Cod.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3113.050	50	635	370
3113.060	60	850	405

SIMPLEX SERIES 3137

- Alloggiamento in alluminio estremamente leggero
- Tutte le parti sono sostituibili
- Manico in legno di alta qualità
- 2 inserti diversi: TPE-medio (grigio, durezza media, **non segna**) / superplastica (bianco, durezza media, alta durata, resistente all'usura)

Cod.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3137.050	50	645	370
3137.060	60	875	405