

## LO SPECIALISTA PER UN LAVORO PRECISO E PULITO



## MARTELLI DA FABBRO RIMBALZO RIDOTTO



**HALDER**

german  
brand  
award  
19  
gold

### ESPULSORI

- I piccoli aiuti per le operazioni di assemblaggio in spazio ridotto
- Antirimbalo dimensioni da - Ø 20 / 30 / 40 / 50 mm
- Inserti sostituibili in resistente nylon: **non si scheggia** (anche a temperature sotto lo zero), non si spezza
- Sostituisce i punzoni in ottone



| Cod.     | Ø [mm] | [g]   | [mm] |
|----------|--------|-------|------|
| 3408.010 | 10     | 90    | 168  |
| 3408.012 | 12     | 130   | 170  |
| 3408.015 | 15     | 200   | 175  |
| 3408.020 | 20     | 215   | 150  |
| 3408.030 | 30     | 470   | 155  |
| 3408.040 | 40     | 785   | 160  |
| 3408.050 | 50     | 1.250 | 165  |

### MAXXCRAFT SERIES 3666

- **Riduce notevolmente il rimbalo e assicura quindi la piena trasmissione della potenza di impatto** sul pezzo, grazie all'attacco in gomma brevettato tra testa e l'impugnatura
- Rimbalo ridotto (meno 69%)
- Maggiore impatto (più 24%)
- Manicotto protettivo con rivestimento in gomma
- Secondo DIN 1041



| Cod.     | [g]   | [mm] |
|----------|-------|------|
| 3666.003 | 300   | 300  |
| 3666.005 | 500   | 320  |
| 3666.008 | 800   | 350  |
| 3666.010 | 1.000 | 360  |

### SECURAL SERIES 3380

- Lo specialista per angoli e bordi
- **Massima azione antirimbalo**
- Connessione assolutamente indistruttibile
- Inserti intercambiabili in poliuretano: rettangolare, medio-duro, attenuazione del rumore, antirimbalo, resistente all'usura



| Cod.     | L x l [mm] | [g]   | [mm] |
|----------|------------|-------|------|
| 3380.040 | 30 x 40    | 680   | 300  |
| 3380.045 | 35 x 45    | 1.000 | 310  |

### ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9  
88480 Achstetten-Bronnen  
Germany

T +49 7392 7009-0  
F +49 7392 7009-160  
info@halder.com  
www.halder.com

#BeAnOriginalPro

Follow us:  
@haldertools



IT/EH/08/2020

Distribuito da:



# L'ORIGINALE PER I PROFESSIONISTI

**AUTOMOTIVE/  
INDUSTRIA**

## ASSEMBLAGGIO / RIPARAZIONE / MANUTENZIONE



## RIBATTITURA E CAMBIO RUOTE

## POSIZIONAMENTO E RIPARAZIONI DI PEZZI

### SIMPLEX SERIES 3749

- Tutte le parti sono sostituibili
- **Elevata resistenza all'urto** (grazie alla sua robustezza)
- **Alta stabilità** (alloggiamento in ghisa rinforzata, impugnatura in fibra di vetro)
- Sostituisce quelli convenzionali con rame e piombo
- 2 inserti diversi: rame (duro) / metallo leggero (argento, duro, resistente al calore)

| Cod.     | Ø [mm] | [g]   | [mm] |
|----------|--------|-------|------|
| 3749.030 | 30     | 590   | 300  |
| 3749.040 | 40     | 1.195 | 330  |

### SIMPLEX SERIES 3028

- Tutte le parti sono sostituibili
- Manico in legno di alta qualità
- Alloggiamento in ghisa robusta ed estremamente resistente
- 2 inserti diversi: composizione in gomma (nero, medio duro, ammortizzante, inodore, durezza ridotta) / nylon (bianco, duro, molto resistente all'usura, **non si scheggia**, resistente all'olio e al grasso)

| Cod.     | Ø [mm] | [g]   | [mm] |
|----------|--------|-------|------|
| 3028.030 | 30     | 355   | 295  |
| 3028.040 | 40     | 650   | 325  |
| 3028.050 | 50     | 1.140 | 370  |
| 3028.060 | 60     | 1.520 | 405  |
| 3028.080 | 80     | 2.890 | 490  |

### MAZZA ANTIRIMBALZO SUPERCRAFT SERIES 3366.VS

- **Antirimbalo, alto impatto**
- Impugnatura in hickory per ridurre le vibrazioni
- Nessuna scheggiatura quando si colpisce picchetti o perni in acciaio
- Inserti sostituibili in resistente nylon: **non si scheggia** (anche a temperature inferiori allo zero), non si spezzerà

| Cod.     | Ø [mm] | [g]   | [mm]  |
|----------|--------|-------|-------|
| 3366.081 | 80     | 4.410 | 880   |
| 3366.100 | 100    | 7.050 | 1.000 |
| 3366.107 | 100    | 9.300 | 1.000 |

### BLACKCRAFT SERIES 3379

- **Antirimbalo, alto impatto**
- Completamente rivestito in poliuretano
- Previene graffi e scintille in caso di guasti
- Saldatura completamente robotizzata
- Con manico ergonomico in tubo d'acciaio, antiscivolo e anti-rottura

| Cod.     | Ø [mm] | [g]   | [mm] |
|----------|--------|-------|------|
| 3379.040 | 40     | 640   | 300  |
| 3379.050 | 50     | 900   | 310  |
| 3379.060 | 60     | 1.300 | 315  |

### SUPERCRAFT SERIES 3389

- **Antirimbalo, alto impatto**
- Ergonomico, antiscivolo e resistente alla rottura manico a tre componenti
- Inserti sostituibili in resistente nylon: **non si scheggia** (anche a temperature inferiori allo zero), non si spezzerà

| Cod.     | Ø [mm] | [g]   | [mm] |
|----------|--------|-------|------|
| 3389.040 | 40     | 790   | 370  |
| 3389.050 | 50     | 1.040 | 380  |
| 3389.060 | 60     | 1.625 | 390  |

### SUPERCRAFT SERIES 3377

- **Antirimbalo, alto impatto**
- Manico in tubo d'acciaio a prova di rottura e impugnatura ergonomica antiscivolo
- Inserti sostituibili in resistente nylon: **non si scheggia** (anche a temperature inferiori allo zero), non si spezzerà

| Cod.     | Ø [mm] | [g]   | [mm] |
|----------|--------|-------|------|
| 3377.025 | 25     | 385   | 270  |
| 3377.030 | 30     | 585   | 295  |
| 3377.040 | 40     | 805   | 305  |
| 3377.050 | 50     | 1.150 | 315  |
| 3377.060 | 60     | 1.750 | 325  |
| 3377.070 | 70     | 2.250 | 335  |