

APPLICAZIONI



HALDER

**BATTI UN COLPO
CON LA QUALITÀ DEL PRODUTTORE**

**THE
ORIGINAL
MADE IN
GERMANY.**

ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Germany

T +49 7392 7009-0
F +49 7392 7009-160
info@halder.de
www.halder.de

#BeAnOriginalPro

Follow us:
@haldertools



Distribuito da:



103.170

IT/EH/03/2022

HALDER



**L'ORIGINALE
PER I PROFESSIONISTI**

UTENSILI FORESTALI

**ASCIA E MAZZA
IN UNO**

→ **ALLOGGIAMENTO IN
GHISA TEMPRATA**

Elevata resistenza alla rottura e il manicotto di protezione dell'impugnatura integrato nell'alloggiamento in acciaio fuso rende questa ascia spaccalegna un'alleata durevole durevole per il lavoro quotidiano.

→ **INSERTO**

Grazie all'inserto speciale, l'ascia spaccalegna è adatta sia a fendere che per l'uso come mazza per battitura dei cunei.

→ **MANICO IN HICKORY**

Questo tipo di legno ha una delle più alte densità rispetto a qualsiasi altro legno e smorza le vibrazioni pur mantenendo le sue proprietà elastiche. In caso di rottura, la sua struttura in fibra lunga garantisce la massima sicurezza.

→ **LAMA PER ASCIA**

La lama dell'ascia è forgiata, indurita e temprata, affilata e lucidata – pronta per qualsiasi applicazione.



ASCIA SPACCALEGNA SIMPLEX CON FORMA SOTTILE

con alloggiamento in ghisa temprata e manico in Hickory, é compresa la protezione in pelle della lama



Ascia spaccalegna e mazza in uno, lama forgiata a goccia e temprata, rettificata e lucidata, solida protezione del manico, inserto in nylon, certificato KWF, tutte le parti sono sostituibili

Applicazione:

Perfetto per spaccare legno di pino/conifere. Spaccature leggere con un cuneo, battitura con cunei e pali in legno

Cod.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3008.750	50	100	765	2.700

ASCIA SPACCALEGNA SIMPLEX CON CUNEO

con alloggiamento in ghisa temprata e manico in Hickory, é compresa la protezione in pelle della lama



Ascia spaccalegna con lama sagomata a cuneo e mazza in uno, lama in acciaio forgiato e temprato, rettificato e lucidato, solida protezione del manico, inserto in nylon, certificato KWF, tutte le parti sono sostituibili

Applicazione:

Perfetto per spaccare la legna dura. Spaccature leggere con un cuneo, battitura con cunei e pali in legno

Cod.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3008.751	50	100	765	2.840

MAZZA SPACCALEGNA SIMPLEX

con alloggiamento in ghisa temprata e manico in Hickory, é compresa la protezione in pelle della lama



Ascia spaccalegna e mazza in uno, inserto di scissione forgiato e temprato, forma ritorta, realizzato in acciaio al carbonio di alta qualità, inserto in nylon, protezione del manico solida, certificato KWF, tutte le parti sono sostituibili

Applicazione:

Raccolta di legname manuale e automatica, battitura facile e sicura dei cunei in acciaio nel legno grazie all'inserto in nylon, spaccatura di tronchi da 1 metro, spaccature leggere con un cuneo, battitura di pali di legno, giardinaggio e paesaggistica

Cod.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3008.160	60	65	900	4.100

ASCIA A MANO

Incluso custodia in pelle da cintura per protezione della lama



Monopezzo dal design robusto interamente in acciaio speciale trattato termicamente, forgiato in un unico pezzo, rettificato e lucidato su tutti i lati, resistente alla corrosione, lama finemente rettificata e temprata, realizzata a mano, impugnatura in pelle antiscivolo, perfettamente bilanciato per un utilizzo ottimale

Applicazione:

Per spaccare tronchi piccoli e rametti, per affilare paletti di legno, per i lavori di intaglio, utile come strumento per campeggiatori, cacciatori ed escursionisti, ecc.

Cod.	[mm]	[mm]	[g]
3555.375	90	370	1.000

MAZZA SIMPLEX

con alloggiamento in ghisa temprata e manico in Hickory, é compresa la protezione in pelle della lama



Inserti in superplastica molto durevoli e resistenti all'usura, manico e inserti sostituibili, certificato KWF

Applicazione:

Giardinaggio e paesaggistica, costruzione di recinzioni, battitura di picchetti in metallo, costruzione di ponteggi, costruzione di tensostrutture, struttura del tetto

Cod.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.081	80	175	800	3.090
3007.100	100	200	1.000	5.200
3007.125	125	215	1.040	7.700
3007.141	140	215	1.045	7.900

CUNEO SPACCALEGNA

Include una comoda custodia di trasporto in confezione di plastica speciale



L'angolatura a 20° da un buon effetto di spaccatura, utilizzabile in modo ottimale in combinazione con la mazza spaccalegna SIMPLEX e l'ascia SIMPLEX, cuneo solido realizzato in acciaio forgiato trattato termicamente, con un'ampia piastra di impatto, bordo tagliente rettificato, con scanalatura di guida e diagonali forgiate e intagli laterali forgiati

Applicazione:

Semplice ed efficiente su tronchi da 1 metro

Cod.	[mm]	[mm]	[g]
3556.260	50	260	3.100

MAZZA FORESTALE

Con inserto a faccia piana in nylon speciale per impatti molto elevati

anti-rimbalzo



Perfetto per la battitura di pali di legno e cunei in metallo. Gli inserti sono molto resistenti all'usura, anti-rumore e resistenti alla scheggiatura (anche a temperature inferiori allo zero).

ATTENZIONE: le sfere d'acciaio non sono sigillate nell'alloggiamento e potrebbero uscire se l'inserto in nylon viene rimosso. Non utilizzare in ambiente industriale o dove la contaminazione è una preoccupazione!

Cod.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3366.0S3	80	165	880	3.600
3366.0S5	100	175	1.000	5.000
3366.0S6	100	205	1.000	6.500

MAZZUOLA SIMPLEX PER DIAGNOSTICA SONICA

Combinazione di inserti:

Composizione in gomma e superplastica



Per controllare, valutare ed intercettare alberi presumibilmente danneggiati. Leggera grazie all'alloggiamento in alluminio, applicazioni flessibili grazie agli inserti di diversa durezza

Applicazione:

Mazzuola per diagnostica sonica per il controllo degli alberi

Cod.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3127.040	40	110	330	375