

## Piastre base

1100.400



### Descrizione prodotto

#### Materiale

- Acciaio, temprato, rettificato


#### Maggiori informazioni

#### Note


Esecuzioni speciali a richiesta.

### Disegno


#### 1100.300



#### 1100.400



#### 1100.500




Distanza cave 70 ± 0,01.

### Caratteristiche

Sistema	Dimensioni				y [mm]	Nr. di cave a T	[kg]	Codice
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>				
V70	300	140	490	140	12	4 x 7	65	1100.400

### Esempio di applicazione







## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.