


## Rondelle piane

1107.400




### Descrizione prodotto

Questo sistema di montaggio fa parte del sistema con scanalature a T.


### Materiale

- Acciaio temprato e rettificato

### Disegno



### Caratteristiche

Sistema	d <sub>1</sub>	Dimensioni d <sub>2</sub> [mm]	s	 [g]	Codice
V70/L12	13	39,5	3	27	1107.400

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.