


## Rondelle piane

1107.700




### Descrizione prodotto

Questo sistema di montaggio fa parte del sistema con scanalature a T.


### Materiale

- Acciaio temprato e rettificato

### Disegno



### Caratteristiche

Sistema	d <sub>1</sub>	Dimensioni		s	 [g]	Codice
		d <sub>2</sub>	[mm]			
V70/L12	13	59,5		4	86	1107.700

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.