

## Supporti di foratura • regolabili

1163.200




### Descrizione prodotto

#### Materiale

- Acciaio temprato e rettificato

### Disegno



### Caratteristiche

| Sistema | Dimensioni     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | [g]  | Codice   |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------|
|         | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> |      |          |
| V70/L12 | 48             | 17             | 24,8           | 45             | 55             | 108            | 84             | 25             | 27             | 54 – 68        | 32             | 26             | 1391 | 1163.200 |

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.