

## Fermi laterali

1586.252



### Descrizione prodotto


#### Materiale

- Acciaio

#### Assemblaggio

L'arresto può essere montato su entrambi i lati della barra di bloccaggio.  
Versione magnetica - foto 2:  
L'arresto può essere rimosso rapidamente e facilmente prima della lavorazione del pezzo grazie al montaggio senza utensili.

### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni											[g]	Codice
d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>			
Fig. 2												
15	M8	60	27	16	8	43	0 - 37	8	7	151	1586.252	

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.