

Piastre base

1600.700



Descrizione prodotto

Materiale

- Ghisa, rettificata

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.


Disegno




Caratteristiche

Sistema	Dimensioni								y	Per viti	Nr. fori di fissaggio n	Nr. file di fori	[kg]	Codice
	b ₁ x l ₁	h ±0.03	d ₁	d ₂	a	b ₃	c	l ₃						
L16	630 x 800	50	16	M16	200	200	70	300	16	M16	6	12 x 16	170	1600.700

Esempio di applicazione







Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.