

Ganasce a gradino

1701.100



Descrizione prodotto

- Lato superiore e laterale con filettatura per il montaggio di ganasce parallele
- Ganasce con superfici rettificate
- Fori filettati aggiuntivi per le parallele e per il montaggio delle ganasce intercambiabili (cod. 1701.250 -1701.280) sul lato liscio
- Supporti per sistema a scatto (cod. 1701.190 -1701.200) su entrambi i lati delle ganasce

Materiale

- Acciaio, temperato

Disegno




fig. 1





fig. 2

Caratteristiche

Larghezza ganascia [mm]	Dimensioni							[g]	Codice
	b	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	c		
Ganascia, fissa – Fig. 1									
125	124,4	92	43	34	39,5	20	24	3000	1701.100

Esempio di applicazione



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
apertura s ₁	0 - 58	0 - 173	0 - 308
apertura s ₂	0 - 111	50 - 225	4 - 361

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.