

## Elementi a cuneo • rivestiti

1703.360



### Descrizione prodotto

#### Corpo:

- Elementi a cuneo per grezzi, di varie superfici e materiali
- Rapidamente intercambiabili
- Profondità minima di bloccaggio 8 mm
- Gli inserti sono da ordinarsi separatamente


#### Inserto:

- Per un bloccaggio sicuro del pezzo senza causare deformazioni della superficie del pezzo bloccato
- Confezione da 20 pz

#### Materiale

- Acciaio, temperato



### Disegno



### Caratteristiche

b	l	Dimensioni			Codice
		h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[g]	
		[mm]			
27,8	1	16,5	11,75	17	1703.360

### Accessori

	Codice
[g]	
<b>Inserto</b>	
	
26	1703.370

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.