

Fermo laterale • orientabili

1705.100




Descrizione prodotto

- Può essere montato su entrambi i lati della morsa
- Filetto di montaggio M 8
- Il posizionamento del terzo asse del pezzo prestabilito
- Il fermo può essere rimosso una volta bloccato il pezzo, per permettere un accesso completo alle facce del pezzo (ripetibilità di $\pm 0,01$).

Materiale

- Acciaio, brunito

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni								[g]	Codice
b min.	b max.	l ₁	l ₂	l ₃ min.	l ₃ max.	l ₄ min.	l ₄ max.		
[mm]									
33	92	67	15	12	63,5	53,5	113,5	1382	1705.100

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.