

Squadre di staffaggio • saldati, semifiniti

1910.140



Descrizione prodotto

Materiale


- Acciaio, saldati

Maggiori informazioni


Note

Esecuzioni speciali su richiesta.

Disegno



Caratteristiche

l_1	l_2	$l_3 \pm 0,2$	Dimensioni				y	Per viti		Codice
			h	h_1	$s + 1$	$a \pm 0,013$				
			[mm]				[mm]	[mm]	[kg]	
500	500	200	600	545	151	200	12	M12	260	1910.140

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.