

## Posizionatori • con puntale e intaglio per cacciavite

22050.0512



### Descrizione prodotto


Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

#### Materiale

- Perno**
- Acciaio inox 1.4305, nitrurato
- Corpo**
- Acciaio inox 1.4305
- Molla**
- acciaio inox

#### Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura



spinta normale



spinta maggiorata

#### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.  
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.


#### Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -

#### Altri prodotti

- Sostegni, per posizionatori
- Posizionatori, con puntale e intaglio per cacciavite - POLLICI

### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni				Corsa s [mm]	Spinta <sup>1)</sup>		max. [°C]	[g]	Codice
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	n		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~			
Acciaio inox, spinta normale									
M12	6,2	22	2	3,5	22	57	250	11	22050.0512

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.