

Posizionatori • esecuzione lunga

22070.0380



No Photo
available

Descrizione prodotto

Questi elementi sono utilizzati come espulsori, arresti, per l'applicazione di pressioni o come smorzatori.

Materiale

Perno

- Acciaio inox 1.4305, nitrurato

Corpo

- Acciaio inox 1.4305

Molla

- acciaio inox


Assemblaggio

Possono essere montati e smontati sia tramite l'esagono incassato posteriore, sia tramite l'intaglio frontale.

Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).

Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura



Maggiori informazioni

Note


Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Bloccaggio del filo: rivestimento poliammidico a tutto tondo (per dettagli consultare le pagine dei dati tecnici).

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni								Corsa s	SW	Spinta ¹⁾		Temperatura		Peso [g]	Codice
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	n	t	F ₁ ~			F ₂ ~	min.	max.			
[mm]								[mm]	[mm]	[N]		[°C]			
Acciaio inossidabile, carico pesante a molla con blocco del filo															
M24	10	19,6	60	45	3,7	3	15	8	40	192	-30	90	135	22070.0380	

¹⁾ Valori medi statistici

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.