

Flange • per otturatori e arresti retraibili, pressofuso

22110.0420



Descrizione prodotto

Facilitano il montaggio e aumentano la possibilità di impiego degli otturatori e degli arresti retraibili. Possono anche essere utilizzati come supporto per le bussole di riferimento EH 22110.

Materiale

Vite di spinta

- Acciaio brunito, con punturale in ottone

Corpo

- Zinco pressofuso, rivestito, nero

Assemblaggio


Gli otturatori devono essere montati nel foro di ricezione d_1 dal lato svasato.

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti retraibili
- Boccole di posizionamento, per otturatori ed arresti retraibili


Disegno



Caratteristiche

Dimensioni											max. [°C]	[g]	Codice		
d_1	d_2	d_3	d_4	k	l_1	l_2	l_3	l_4	s	t					
Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto															
M20 x 1,5	5,3	M5	20,2	35	47	34	15,5	18	14	3	100	68	22110.0420		

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.