

Otturatori Miniraster • Con flangia integrata

22110.1345



Descrizione prodotto

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori. Ideale per l'impiego in spazi ridotti.

Materiale

Flangia

- Zinco pressofuso, zincato

Puntale

- Acciaio inox 1.4305

Pomello

- Plastica PA 6, nero, opaco

Funzionamento

Nella versione con arresto, sollevare il pomello e ruotarlo di 30° per bloccare il puntale nella posizione retratta.

Maggiori informazioni

Note

Pomello non smontabile.

Disegno



Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | | | | | | | | Spinta ¹⁾ | | Temperatura | | Peso | Codice |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----------------------|----------------|-------------|------|------|------------|
| d ₁ | l ₂ | b ₁ | b ₂ | d ₂ | d ₃ | d ₄ | k | l ₁ | l ₃ | l ₄ | l ₅ | s | F ₁ | F ₂ | min. | max. | | |
| [mm] | | | | | | | | | | | | | [N] | [N] | [°C] | | | |
| 10 | 10 | 50 | 23 | 14 | 33 | 5,3 | 38 | 35 | 2,5 | 5 | 0 | 10 | 11 | 35 | -30 | 80 | 95 | 22110.1345 |

¹⁾ Valori medi statistici

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.