

Otturatori • con flangia di montaggio, orizzontale, acciaio inox

22110.2308



Descrizione prodotto

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Materiale

Sede

- Acciaio inox 1.4308, colata di precisione, luminoso, opaco sabbiato

Puntale

- Acciaio inox 1.4305

Anello

- Acciaio inox 1.4310

Assemblaggio

Montabili tramite le rondelle ISO 7092.

Funzionamento


Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).

Maggiori informazioni

Note

Pomello non smontabile.

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni														Spinta ¹⁾		🌡️	📦	Codice	
d ₁	d ₃	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	max.			
h11					-0,2			±0,05					min.	~	~				
[mm]														[N]	[°C]	[g]			
Con anello, senza arresto – Fig. 1																			
8	30	33	34	12	5,4	6	12,5	23	5,5	12	15,5	71	8	6	22	100	67	22110.2308	

¹⁾ Valori medi statistici

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto