

Arresti retraibili

22120.0353



Descrizione prodotto

Questi arresti retraibili vengono utilizzati per posizionamenti. L'impugnatura rivestita di plastica assicura una migliore presa.

Materiale

Corpo
• Acciaio automatico, brunito

Puntale
• Acciaio, temperato

Aletta
• Acciaio automatico, brunito

Rivestimento in plastica
• Plastica, nera, opaca

Funzionamento

Ruotando l'aletta di 180° il perno viene represso e mantenuto in posizione da una tacca di fermo (il perno non sporge).

Maggiori informazioni


Note

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Altri prodotti

- Flange, per otturatori e arresti retraibili, pressofuso
- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti retraibili
- Flange, per otturatori ed arresti retraibili

Disegno





Caratteristiche

Dimensioni							Spinta ¹⁾		Temperatura		Peso	Codice
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₅	F ₁	F ₂	min.	max.	[g]	
-0,02							~	~				
-0,04												
[mm]												
[N]												
[°C]												
[g]												
Con rivestimento – Fig. 2, Acciaio automatico												
5	M12 x 1,5	12	47	8	26	32	8,5	19,5	-30	80	30	22120.0353

¹⁾ Valori medi statistici

Accessori

	Dimensioni d ₂ [mm]	Dimensione chiave [mm]	 [g]	Codice
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.