

Otturatori · esecuzione semplice

22120.0795



Descrizione prodotto

Indicati per tutti quei casi dove non è richiesta una accurata precisione di posizionamento. Versione semplice dal design compatto.

Materiale

Corpo

- Acciaio inox 1.4305

Puntale

- Acciaio inox 1.4305

Pomello

- Plastica PA 6, nero, opaco

Funzionamento

Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).

Maggiori informazioni


Note

Il controdado è da ordinarsi separatamente. Pomello non smontabile.

Altri prodotti

- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti retraibili

Disegno




Caratteristiche

Dimensioni										SW [mm]	Coppia di serraggio max. [Nm]	Spinta ¹⁾ [N]		Temperatura [°C]		Peso [g]	Codice	
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅	s min.			F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.			
-0,05																		
[mm]																		
Con pomello, con arresto – Fig. 3, acciaio inox																		
5	M8	16	9,2	43,5	5	16	9,5	13,5	5	8	7	5	24	-30	80	9,8	22120.0795	

¹⁾ Valori medi statistici

Accessori

	Dimensioni d ₂ [mm]	Dimensione chiave [mm]	Peso [g]	Codice
acciaio inox				
	M 8	13	2,8	22120.0715

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.