

Posizionatori laterali • filettati, con guarnizione, con foro filettato

22150.1415



Descrizione prodotto

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Dotati di guarnizione che impedisce l'entrata di sporco e trucioli.

Materiale

Guarnizione

- CR

Corpo

- Acciaio, zincato

Rondella filettata

- Acciaio, brunito

Molla

- Acciaio, brunito

Assemblaggio

Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = interasse,

y = altezza pezzo,

w = lunghezza pezzo,

x = corsa,

z = diametro perno di riferimento

Calcolo dimensione x per pezzi: $x = d_2/2 - s$

Il montaggio avviene avvitando il posizionatore tramite l'apposito attrezzo.

Caratteristiche

Esecuzione con spinta normale = molla in acciaio, brunita

Maggiori informazioni

Note

Viti specifiche vengono montate tramite la boccia filettata interna.

Disegno




Caratteristiche

| Dimensioni | | Spinta F max. ¹⁾ ~ [N] | Dimensioni | | | | | Corsa s [mm] | SW [mm] | 🌡️ max. [°C] | 🏋️ [g] | Codice |
|------------------------|----------------------|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|------------|
| d ₁ [mm] | l ₁ -2 | | d ₂ | d ₃ | l ₂ [mm] | l ₃ | l ₄ | | | | | |
| Spinta normale | | | | | | | | | | | | |
| M12 | 19 | 50 | M4 | 6,1 | 6 | 4,5 | 2 | 0,8 | 10 | 110 | 5,4 | 22150.1415 |

¹⁾ Valori medi statistici

Accessori

| | Dimensioni d ₁ [mm] | 🏋️ [g] | Codice |
|--|--------------------------------------|-----------|------------|
| Attrezzo di montaggio | | | |
|  | M12 | 76 | 22150.0820 |

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.