

Imbastitori • autobloccanti, con impugnatura a T

22350.0094



Descrizione prodotto

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura. Versione con impugnatura ergonomica.

Materiale

Gambo

- Acciaio inox 1.4542, temperato per precipitazione

Impugnatura

- Alluminio, nero simile a RAL 9005

Pulsante

- Acciaio inox, nero

Molla

- acciaio inox

Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Caratteristiche

Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

- Questo prodotto è disponibile anche con misure in POLLICI.

Accessori

Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.

Altri prodotti

- Boccole di montaggio, per imbastitori e perni rimovibili
- Boccole di montaggio, con flangia, per imbastitori e perni rimovibili
- Ritenute di sicurezza
- Boccole di posizionamento, con collare, DIN 172 A
- Boccole di posizionamento, lisce, DIN 179 A
- Imbastitori autobloccanti con impugnatura a T, singolo effetto - secondo norma NAS / MS17985

Disegno



** Esecuzione in inox 1.4542 con marcatura.

Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | | | | Foro di ricezione H11 |  min. max. | |  [g] | Resistenza al taglio, doppia ¹⁾ min. [kN] | Codice | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--|------|--|---|------------|--|
| d ₁ | l ₁ | d ₂ | d ₃ | l ₂ ±1 | l ₃ | l ₄ | l ₅ | l ₆ | | [mm] | [°C] | | | | |
| -0,04 -0,08 | +0,6 | | | | | | | | | | | | | | |
| acciaio inox | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 100 | 24,8 | 23,4 | 17 | 43,1 | 29,8 | 74,8 | 24,7 | 20 | -30 | 150 | 364 | 403 | 22350.0094 | |

¹⁾ Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.