

## Imbastitori • autobloccanti, con impugnatura combinata

22370.0447



### Descrizione prodotto

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Resistenti alla corrosione.

Impugnatura ergonomica disponibile in diverse combinazioni di colore. L'impugnatura è conformata per prevenire lo sblocco accidentale.

### Materiale

#### Gambo

- Acciaio inox 1.4305

#### Impugnatura

- Plastica PA 6 grigio / blu

#### Molla

- acciaio inox

### Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

#### Riferimenti

Acciaio inox 1.4542, vedere EH22380.

#### Accessori

Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.

#### Altri prodotti

- Imbastitori, autobloccanti, con impugnatura combinata, induriti per precipitazione
- Boccole di montaggio, per imbastitori e perni rimovibili
- Boccole di montaggio, con flangia, per imbastitori e perni rimovibili
- Ritenute di sicurezza
- Boccole di posizionamento, con collare, DIN 172 A
- Boccole di posizionamento, lisce, DIN 179 A

### Disegno



### Caratteristiche

| Dimensioni              |                |                |                |                |                      |                |                | Foro di ricezione<br>H11<br>[mm] | Resistenza al taglio, doppia <sup>1)</sup><br>min.<br>[kN] | Temperatura |      | Peso<br>[g] | Codice     |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------------|
| d <sub>1</sub>          | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub><br>±1 | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |                                  |                                                            | min.        | max. |             |            |
| -0,04<br>-0,08          | +0,6           |                |                |                |                      |                |                |                                  |                                                            |             |      |             |            |
| [mm]                    |                |                |                |                |                      |                |                |                                  |                                                            |             |      |             |            |
| [mm]                    |                |                |                |                |                      |                |                |                                  |                                                            |             |      |             |            |
| [kN]                    |                |                |                |                |                      |                |                |                                  |                                                            |             |      |             |            |
| [°C]                    |                |                |                |                |                      |                |                |                                  |                                                            |             |      |             |            |
| [g]                     |                |                |                |                |                      |                |                |                                  |                                                            |             |      |             |            |
| Colore impugnatura: blu |                |                |                |                |                      |                |                |                                  |                                                            |             |      |             |            |
| 6                       | 35             | 7              | 33,2           | 14,5           | 7                    | 26,7           | 10,8           | 6                                | 21                                                         | -30         | 80   | 21          | 22370.0447 |

<sup>1)</sup> Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141

Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.