

Perni rimovibili • con sfera a molla

22400.0108



Descrizione prodotto

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Resistenti alla corrosione.

Versione con impugnatura ergonomica.

Materiale

Gambo

- Acciaio inox 1.4305

Impugnatura

- Plastica PA 6, grigio scuro

Molla

- acciaio inox

Maggiori informazioni

Note

Attenzione: Le sfere non sono bloccate come avviene nei modelli EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. e EH 22380.


Accessori

Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.

Altri prodotti

- Boccole di montaggio, per imbastitori e perni rimovibili
- Boccole di montaggio, con flangia, per imbastitori e perni rimovibili
- Ritenute di sicurezza
- Boccole di posizionamento, con collare, DIN 172 A
- Boccole di posizionamento, liscie, DIN 179 A

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni								Foro di ricezione H11	Resistenza al taglio, doppia	Forza di trazione max. a secco	Temperatura		Peso	Codice
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄				min.	max.		
-0,04 -0,08	+0,6				±1			[mm]	[kN]	[N]	[°C]			
10	25	12	38	17,3	8,7	28,6	10,8	10	62	30	-30	80	37	22400.0108

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.