

Supporti fissi

22690.0353



Descrizione prodotto

Sono usati come appoggi, riferimenti, riscontri, puntali, piedini.

Materiale


- Acciaio cementato, brunito

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Appoggi, zigrinati o monocuspide
- Supporti fissi, con superficie di contatto in plastica

Disegno



Caratteristiche

| h ±0,01 | d ₁ | Dimensioni | | | | SW [mm] | Coppia di serraggio ¹⁾ max. [Nm] | [g] | Codice |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----|----|------------|---------------------------------------------------|---------|------------|
| | | d ₂ | d ₃ | l | t | | | | |
| Con foro filettato e piano liscio. Toll. l ₁ = ±0,01 – Fig. 4 | | | | | | | | | |
| 40 | M20 | 40 | 36 | 40 | 26 | 36 | 407 | 268 | 22690.0353 |

¹⁾ I valori della coppia sono calcolati per viti in qualità 8. Il filetto deve essere completamente avvitato.

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.