

## Supporti basculanti • con inserto in metallo duro, zigrinati

22730.0382



### Descrizione prodotto

Particolarmente adatti per pezzi in ghisa (o con superfici indurite) come appoggi e spintori e per l'applicazione in dispositivi di staffaggio.

### Materiale

#### Sfera

- Metallo duro, zigrinato, nichelato

#### Corpo


- Acciaio bonificato, fosfatato

### Maggiori informazioni

#### Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento. I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.

### Disegno



### Caratteristiche

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimensioni			Diametro sfera	SW	Carico solo statico max.	Coppia di serraggio max.	🔩	Codice
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ±0,2	l <sub>2</sub> -0,5						
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio										
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	633	22730.0382

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.