

## Supporti basculanti • con inserto in metallo duro, zigrinati

### 22730.0401



#### Descrizione prodotto

Particolarmente adatti per pezzi in ghisa (o con superfici indurite) come appoggi e spintori e per l'applicazione in dispositivi di staffaggio.

#### Materiale

##### Sfera

- Metallo duro, zigrinato, nichelato

##### Corpo


- Acciaio inox 1.4057, bonificato

#### Maggiori informazioni

##### Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento. I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.


#### Disegno



#### Caratteristiche

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	Dimensioni		Diametro sfera	SW	Carico solo statico max.	Coppia di serraggio max.	🔩	Codice
			l <sub>1</sub> ±0,2	l <sub>2</sub> -0,5						
			[mm]			[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
<b>Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox</b>										
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	664	22730.0401

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.