

Supporti basculanti • regolabili

22740.0030



Descrizione prodotto

I supporti basculanti sono usati come supporti, piedini, riferimenti o elementi di bloccaggio nelle attrezzature.

Materiale

Sfera

- Acciaio da cuscinetti temperato, lucida

Corpo

- Acciaio bonificato, fosfatato

Dado


- Acciaio brunito (ISO 4035)

Maggiori informazioni

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.
I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.
Esecuzioni speciali a richiesta.

Disegno



Caratteristiche

d ₁	l	Dimensioni			e	Diametro sfera	Carico solo statico max. [kN]	Coppia di serraggio max. [Nm]	g	Codice
		l ₁	d ₂	[mm]						
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio										
M20	77,3	50	20	33	25	90	407	277	22740.0030	

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.