

Tiranti a occhio • DIN 444 Forma B

22980.0266



Descrizione prodotto

Tiranti a occhio simili alla DIN 444, ma con un acciaio di qualità superiore. Le versioni in acciaio inox A2-50 hanno una resistenza di min. 500 N/mm².

Materiale

- Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Altri prodotti

- Tiranti a occhio, DIN 444 Forma B res. 8.8 esecuzione precisa

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni						[g]	Codice
d ₁	l	d ₂ H9	d ₃	b	s		
Acciaio							
M10	120	10	20	26	12	72	22980.0266

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.