

## Dadi per cave a T • DIN 508

23010.0241



### Descrizione prodotto

Questi dadi per scanalature a T sono realizzati secondo DIN 508. La gamma è ampliata da altre dimensioni che non sono incluse nella DIN.

### Materiale

- Acciaio bonificato, qualità 8, lucido

### Assemblaggio

La forza indicata dei dadi a T si applica solamente se la vite viene avvitata per tutta la lunghezza del filetto presente nel dado stesso.

### Maggiori informazioni

### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

### Disegno




### Caratteristiche

Dimensione cava [mm]	Dimensioni					Per cave a T DIN 650 [mm]	[g]	Codice <sup>1)</sup>
	d	a	e	h	k			
24	M22	23,6	40	32	16	24	221	23010.0241

<sup>1)</sup> Dimensioni non previste dalla norma DIN.

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.