

Perni di centraggio e bloccaggio

23111.0032



Descrizione prodotto

I perni di posizionamento e bloccaggio permettono rapidamente di serrare, chiudere, regolare, sostituire e fissare pezzi, piastre o attrezzature.

Materiale

- Acciaio bonificato, brunito

Funzionamento

Azionando la vite di serraggio, il perno di posizionamento viene centrato e bloccato grazie alle quattro sfere che agiscono nella apposita bussola di bloccaggio. La vite può essere azionata manualmente grazie ad una maniglia removibile (Cod. 23111.0900/.0902) oppure con una chiave esagonale.

Maggiori informazioni


Accessori

Sono disponibili le relative boccole.

Altri prodotti

- Maniglie removibili, per perni di centraggio e bloccaggio
- Boccole, per perni di centraggio e bloccaggio
- Boccole di montaggio, per perni di centraggio e bloccaggio, ad incastro
- Boccole di montaggio, per perni di centraggio e bloccaggio, con montaggio a vite


Disegno




Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | | | | Per piastre base ±0,05 [mm] | SW ₁ [mm] | SW ₂ [mm] | Forza di ritegno [kN] | [g] | Codice |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|--------|
| d ₁ | l ₁ | d ₂ | d ₃ | d ₄ | l ₂ | l ₃ | s | | | | | | | |
| -0,02 -0,05 | +0,6 | | | | ±1 | | max. | | | | | | | |
| [mm] | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciaio bonificato | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 34,6 | 55 | M4 | 18,6 | 10 | 9 | 25 | 53 | 10 | 10 | 416 | 23111.0032 | |

Esempio di applicazione





Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.