

Boccole • per perni di centraggio e bloccaggio

23111.0834



Descrizione prodotto

Queste boccole per il posizionamento dei perni di bloccaggio sono disponibili in versione centrica e flottante. Osservare le istruzioni di montaggio.

Materiale

- Acciaio inox 1.4112, temperato


Assemblaggio

Per garantire la ripetibilità ottimale, devono essere utilizzate due boccole di centraggio e due boccole di solo bloccaggio.

Caratteristiche

La boccia flottante ha una scanalatura che funge da contrassegno di riconoscimento.

Disegno



Caratteristiche

| d ₁ | Dimensioni | | d ₂ | Foro di ricezione | | [g] | Codice |
|----------------------------------|---------------|------|----------------|-------------------|----------------|-----|------------|
| | l | | | X | D ₂ | | |
| +0,2 | -0,25 -0,5 | [mm] | n6 | ±0,05 | H7 | | |
| flottante – Fig. 2, acciaio inox | | | | | | | |
| 16,8 | 25 | | 25 | 25 | 25 | 51 | 23111.0834 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.