

Staffe • DIN 6315 B a forcella

23150.0011



Descrizione prodotto

Questa staffa secondo la normativa DIN 6314 B è a forcella e viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi.


Materiale

- Acciaio da bonifica, laccato

Disegno



Caratteristiche

Dimensione nominale b_1 [mm]	Dimensioni					Per viti			Codice
	l_1	a	b_2	b_3	b_4	[mm]	[in]		
11	100	20	31	10	5	M10	3/8	299	23150.0011

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.