

## Staffe • DIN 6315 B a forcella

23150.0019



## Descrizione prodotto

Questa staffa secondo la normativa DIN 6314 B è a forcella e viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi.

## Materiale

- Acciaio da bonifica, laccato

## Disegno



## Caratteristiche

| Dimensione nominale<br>$b_1$<br>[mm] | Dimensioni |     |       |       |       | Per viti |      | [g]  | Codice     |
|--------------------------------------|------------|-----|-------|-------|-------|----------|------|------|------------|
|                                      | $l_1$      | $a$ | $b_2$ | $b_3$ | $b_4$ | [mm]     | [in] |      |            |
| 18                                   | 200        | 30  | 48    | 15    | 8     | M16, M18 | 5/8  | 1346 | 23150.0019 |

## Conformità

## Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

## Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

## Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.