

## Staffe • DIN 6316 a gomito

### 23160.0018



#### Descrizione prodotto

Questa staffa secondo la normativa DIN 6316 a gomito viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi.

#### Materiale

- Acciaio da bonifica, laccato

#### Disegno




#### Caratteristiche

Dimensione nominale b <sub>1</sub> [mm]	l	a	b <sub>2</sub>	Dimensioni					Per viti		[g]	Codice <sup>1)</sup>
				b <sub>3</sub>	c	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	h	[mm]	[in]		
18	125	25	50	25	20	49	40	50	M16, M18	5/8	1059	23160.0018

<sup>1)</sup> Dimensioni non previste dalla norma DIN.

#### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.