

## Staffe • con riporto tenero, simile a DIN 6314

23190.0030



### Descrizione prodotto

Questa staffa secondo la normativa DIN 6314 con riporto tenero viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi. Il riporto in ottone evita di danneggiare il pezzo. Il dado sferico DIN 6330 B (EH 23070.), la rosetta conica DIN 6319 G (EH 23050.) e la vite con piattello DIN 6311 (EH 22560. smontabile) consentono di compensare eventuali disallineamenti. La staffa può essere utilizzata anche dal lato senza riporto.

### Materiale

#### morbido

- Ottone, brasato

#### Staffa

- Acciaio da bonifica, brunito

### Disegno




fig. 1




fig. 2




fig. 3

### Caratteristiche

Dimensione nominale $b_1$ [mm]	$a_1$	$b_2$	$b_3$	$d$	Dimensioni [mm]						s -0,5	[g]	Codice
					$e_1$	$e_2$	$l_1$	$l_2$ $\pm 1$	$l_4$				
14	20	40	14	M12	21	40	100	15	12	3	478	23190.0030	

Senza accessori – Fig. 1

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.