


Bloccaggi ad artiglio

23290.0102



Descrizione prodotto

I bloccaggi ad artiglio sono progettati per il montaggio nelle ganasce o nelle attrezzature. Per l'installazione è necessario solamente predisporre un foro filettato e una lamatura. I bordi affilati del bloccaggio afferrano il pezzo e di conseguenza ne evitano movimenti laterali ed orizzontali. La versione d'arresto è utilizzata come fermo per i pezzi da lavorare.

Materiale

- Acciaio temperato, brunito

Disegno




fig. 1




fig. 2







fig. 3




Caratteristiche


l	Dimensioni			SW	[g]	Codice
	h ₁	h ₂	s			
[mm]						
Bloccaggio ad artiglio – Fig. 2						
19,05	7,92	8,1	1,5 – 3	3	22	23290.0102

Esempio di applicazione

Bloccaggio ad artiglio
23290.0100

Bloccaggio ad artiglio
es. 23290.0101





Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.