

## Bloccaggi rapidi verticali a spinta • oscillante, grandezza 82,5

23310.0070



### Descrizione prodotto

Il bloccaggio rapido verticale a spinta è un sistema universale che consente un bloccaggio facile e veloce dei pezzi. La staffa di contatto può essere ruotata manualmente per liberare l'area di lavoro ed agevolare la sostituzione del pezzo.

I bloccaggi rapidi verticali a spinta offrono i seguenti vantaggi:

- ingombro ridotto
- forza di serraggio massima fissa a 30 kN azionando la vite SW36
- staffa girevole a 360°
- corsa di bloccaggio di 30 mm
- altezza massima di staffaggio di 250 mm
- blocco in altezza integrato per un utilizzo sicuro

### Materiale

- Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato

### Assemblaggio

Fissaggio tramite 4 viti M 24, classe 8.8 (coppia di serraggio 600 Nm) con interasse di 100 x 100 mm

### Maggiori informazioni


### Riferimenti

L'altezza di serraggio può essere ridotta mediante inserti di serraggio, ad es. EH 22730.

### Altri prodotti

- Anello di posizionamento, per bloccaggi rapidi verticali a spinta
- Chiavi


### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni															Corsa [mm]	Forza di bloccaggi [kN]	Coppia di serraggio max. [Nm]	 [kg]	Codice	
d <sub>1</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>						l <sub>5</sub>
[mm]																				
82,5	155	100	M24	M20	49	220 - 250	300 - 330	30	90	65	49	115	91,5	148	100	30	30	200	21	23310.0070

### Esempio di applicazione



### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.