

## Bloccaggi a ginocchiera a spinta-trazione • con filettatura di montaggio

23330.2106



### Descrizione prodotto

Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.

I bloccaggi a ginocchiera sono utilizzabili nella lavorazione dei metalli per trapanature, saldature, piegature, molature, collaudi e montaggi, oltre che nelle industrie del legno e della plastica per le attrezzature di incollaggio, trapanatura, taglio e fresatura.

Il principio della leva articolata permette un'apertura ampia e veloce del bloccaggio. Quando sbloccati, i pezzi da lavorare sono completamente liberi per essere rimossi senza impedimenti. L'elevata trasmissione della forza consente il massimo bloccaggio con poco sforzo della mano. I bloccaggi sono ad autoarresto, quindi rimangono bloccati, resistendo alle forze prodotte dalla lavorazione dei componenti.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

### Materiale

#### Staffa

- Acciaio, zincato e passivato

#### Perni

- acciaio inox

#### Impugnatura

- Plastica

#### Vite di serraggio

- Acciaio, temperato, zincato

#### Cappucci di protezione


- Gomma, nero

### Maggiori informazioni

#### Riferimenti

Le viti di bloccaggio di ricambio sono disponibili come accessori.

### Disegno




### Caratteristiche

Dimensioni nominali	Vite di serraggio	Dimensioni													Corsa $s_1$	Forza di ritegno		Temperatura		Peso	Codice
		$d_1$	$d_2$	$d_3$	$b_1$	$h_1$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$s_2$	$s_3$ min.	$s_3$ max.		$F_1$	$F_2$	min.	max.		
[mm]	[mm]	[mm]													[mm]	[kN]		[°C]		[g]	
6	M12 x 50	M24 x 1,5	16	M12	49	149	175	139	92	24	45	92	30	50	67	4	4	-10	80	927	23330.2106

### Accessori

	$d_2$	Peso	Codice
	[mm]	[g]	
<b>Vite di serraggio (parte di ricambio dei bloccaggi a ginocchiera tipo push-pull)</b>			
 No Photo available	M12 x 50	73	23330.9016

### Esempio di applicazione



### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.