

Bloccaggi a ginocchiera a doppio gancio • con base orizzontale

23330.3103



Descrizione prodotto

Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

Materiale

Staffa

- acciaio inox

Perni

- acciaio inox


Impugnatura

- Plastica

Controarresto

- acciaio inox



Disegno




Caratteristiche

Dimensione nominale	Dimensioni																			Forza di ritegno		Temperatura	Peso	Codice		
	d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁ min.	l ₁ max.	l ₂ min.	l ₂ max.	l ₃	l ₄	l ₅ min.	l ₅ max.	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	F ₁				min.	max.
	[mm]																			[kN]	[°C]		[g]			
acciaio inox	3	5,2	4	38	19,5 – 23,5	18	12	47	99	125	159	42	76	69	11	38	72	6,4	13	26	26	1,6	-10	80	144	23330.3103

Accessori

	Dimensione nominale	l ₉ [mm]	b ₃ [mm]	d ₁ [mm]	l ₄ [mm]	 [g]	Codice
Controchiusura (accessori per morsetti a ginocchiera - tipo gancio), acciaio inox							
 No Photo available	3	26	18	5,2	11	15	23330.9523

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.