

## Distanziali · per bloccaggi compatti a braccio

23690.0112



### Descrizione prodotto


I distanziali per i bloccaggi compatti a braccio permettono il raggiungimento dell'altezza di staffaggio voluta e sono contraddistinti da:

- adeguamento continuo dell'altezza di staffaggio
- il passo dei fori di è compatibile con le attrezzature modulari a guide e fori.
- altezza incrementabile a piacere

### Materiale

- Acciaio da bonifica, rivestito nero

### Disegno






\* In caso di montaggio di più distanziali sostituire le viti di fissaggio ISO 10642 o DIN 7984 con altre di lunghezza maggiorata del corrispondente multiplo della quota h.

### Caratteristiche

Dimensioni								[g]	Codice
$d_1$	$l_1$	$l_2$ +1	$l_3$	$l_4$	$h$	$b_1$	$b_2$ H12		
M12	134	70	50	13	20	45	14	874	23690.0112

Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.