

## Staffe semplici • lunghe

23700.0042




### Descrizione prodotto

#### Materiale

- Acciaio bonificato, brunito

### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni										[g]	Codice
b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	a	b <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	d <sub>2</sub>		
12,5	156	20	35	M12	30	20	106	12	18	601	23700.0042

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.