

Staffe di bloccaggio a scatto · Singolo lato

24100.0101



Descrizione prodotto

Utilizzabili come chiusure per porte, cassetti e movimentazioni. Queste staffe hanno posizione fisse di bloccaggio a 4 x 90°.

Materiale

Leva

- Zinco pressofuso, argento simile a RAL9006


Mozzo

- Metallo sinterizzato

Vite

- Acciaio inox A2 (ISO 10642)


Disegno



Caratteristiche

Dimensioni										SW	Carico max.	📦	Codice
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	b	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	[mm]				
argento													
M6	9	45	55	19	12	13,3	0,8	6,5	4	500	60	24100.0101	

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.