

Staffe di bloccaggio a scatto · ad aletta singola

24101.0231



Descrizione prodotto

Utilizzabili come chiusure per porte, cassetti e movimentazioni.
Queste staffe hanno posizioni fisse di bloccaggio a 4 x 90°.

Materiale


Leva

- Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006

Mozzo

- Acciaio
- Plastica


Disegno



Caratteristiche

d ₁	l ₁	b ₁	Dimensioni				h ₃ min.	l ₂	Carico F max. [N]	[g]	Codice
			h ₁ ~	h ₂ ~	[mm]						
con foro filettato – Fig. 2, argento											
17	40	10	22	16,5			11	450	57	24101.0231	

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.