

## Maniglie tubolari · dritto

24321.0220



### Descrizione prodotto

Le maniglie tubolari vengono utilizzate ad esempio, sulle porte delle macchine.

### Materiale

#### Impugnatura

- Alluminio, anodizzato

#### Manico

- zinco pressofuso
- Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006

#### Coperchio


- Plastica, grigio chiaro

### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni									[g]	Codice
$d_1$	$l_1$ $\pm 0,25$	$a$	$b_1$	$d_2$	$h_1$	$h_2$	$h_3$ min.	$l_2$		
[mm]										
argento simile a RAL 9006										
20	300	12	24	M6	42	54	12	312	230	24321.0220

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.