

Maniglie tubolari · straight

24321.0290



Descrizione prodotto

Le maniglie tubolari vengono utilizzate ad esempio, sulle porte delle macchine.

Materiale

Impugnatura

- Alluminio, anodizzato

Handle shank

- zinco pressofuso
- Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006

Coperchio


- Plastica, grigio chiaro

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Disegno



Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | | | | [g] | Codice |
|---------------------------|-------------------------|----|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----|------------|
| d ₁ | l ₁ ±0,25 | a | b ₁ | d ₂ [mm] | h ₁ | h ₂ | h ₃ min. | l ₂ | | |
| argento simile a RAL 9006 | | | | | | | | | | |
| 30 | 500 | 17 | 27 | M8 | 51 | 68 | 15 | 517 | 480 | 24321.0290 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.